



(MSZ) Silozuigstation

Hierbij is het mogelijk om met een zuigarm zonder uit te stappen mest uit een meststilo of een mestcontainer te zuigen.

- Het zuigstation wordt met een slang aan de meststilo gekoppeld en de afsluiter van de silo wordt opengezet.
- Als de zuigarm met de bolkop de trechter naar beneden drukt wordt de olie onder druk in een stikstof bol opgeslagen. Nu kan met een meegeleverde radiografische afstandsbediening de klep worden geopend. Als de tank vol is wordt d.m.v. de afstandsbediening de afsluiter gesloten en kan de zuigarm uit de trechter worden gehaald. De mest uit de zuigarm kan in de bak opgevangen worden en bij de volgende tank eerst weer worden opgezogen.
- Het silo zuigstation wordt standaard geleverd met een bak en een 8" afsluiter.
- Standaard geleverd met een accord aansluiting.
- Het zuigstation wordt gegalvaniseerd geleverd.
- Wordt compleet geleverd met 2 droge 12 V accu's, oplaadbaar in cabine door externe stroom stekker in cabine.
- Accu 12 V alleen nodig voor bediening.
- Geleverd zonder vrouwdeel koppeling, 6/8"

Prijs:

€ 5.950,-

Optie:

- Bolkop met 8" vierkantflens aan te schroeven aan bestaande zuigarm

€ 250,-